

Axiaalkit
EAMM-A-P6-38A-55A
Artikelnummer: 562647

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale lengte	11 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	8000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	5.87 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	6.5 Nm
Productgewicht	130 g
Interfacecode actuator	P6-38A
Interfacecode motor In	55A
Interfacecode, koppelingsbehuizing	38A
Materiaal-informatie	RoHS conform