


Fijnfilter
MS9-LFM-G-BUM-HF
 Artikelnummer: 564043

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Serie	MS
Bouwgrootte	9
Constructieve opbouw	Vezelfilter
Filterfijnheid	1 µm
Condensaataftap	Manueel draaiend
Bedrijfsdruk	0 MPa...2 MPa 0 bar...20 bar 0 psi...290 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:-:4]
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [5:-:3]
Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse	10000 l/min
Min. normaal debiet voor luchtreinheid klasse	500 l/min
Filterrendement	99.99 %
Max. hoeveelheid condensaat	225 ml
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Filtergraad fijne deeltjes	99 %
Restoliegehalte	0.5 mg/m3
Filtergraad olie-aërosol	90 %
Ex-omgevingstemperatuur	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Pneumatische aansluiting 1	Batterijmodule
Pneumatische aansluiting 2	Batterijmodule
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium
Materiaal afdekking	PA
Materiaal filter	Borsilicaatvezel

Functie	Waarde
Materiaal schaal	Aluminium kneedlegering
Materiaal scherm	PA
Materiaal afdichtingen	NBR
Productgewicht	2500 g