

# T-steekschroefkoppeling QBTL-1/4-5/16-U

Artikelnummer: 564717

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                                          | Waarde                                                         |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Bouwgrootte                                      | Standaard                                                      |
| Nominale doorlaat                                | 0.236 in                                                       |
| Dichtingstype aan de schroefplug                 | Coating                                                        |
| Inbouwpositie                                    | Willekeurig                                                    |
| Bouwworm                                         | L-vorm, extra steekaansluiting, overlans                       |
| Verpakkingsgrootte                               | 10                                                             |
| Constructieve opbouw                             | Push-Pull-principe                                             |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar<br>13.775 psi...145 psi |
| Bedrijfsmedium                                   | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                      |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium         | Geoliede werking mogelijk                                      |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                 | 1 - lage corrosiebelasting                                     |
| LABS-conformiteit                                | VDMA24364-zone III                                             |
| Omgevingstemperatuur                             | 0 °C...60 °C                                                   |
| Productgewicht                                   | 0.931 oz                                                       |
| Bevestigingstype                                 | Buitenzeskant 9/16                                             |
| Pneumatische aansluiting 1                       | Uitwendige schroefdraad 1/4 NPT                                |
| Pneumatische aansluiting 2                       | voor slang met buiten-Ø 5/16"                                  |
| Omgevingstemperatuur Fahrenheit                  | 32 °F...140 °F                                                 |
| Kleur demontagering                              | Grijs                                                          |
| Materiaal-informatie                             | RoHS conform                                                   |
| Materiaal behuizing                              | Messing, vernikkeld<br>PBT                                     |
| Materiaal schroefdraadafdichting                 | PTFE                                                           |
| Materiaal demontagering                          | POM                                                            |
| Materiaal slangafdichting                        | NBR                                                            |
| Materiaal slangklemsegment                       | Hooggelegeerd roestvast staal                                  |