

Aansluitstrip VABM-L1-10S-G18-9

Artikelnummer: 566565

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Rastermaat	10.5 mm
Max. aantal ventielplaatsen	16
Bedrijfsdruk	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Goedkeuring	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Geschikt voor batterijproductie met lagere Cu/Zn/Ni-waarden (F1a)
Geschiktheid voor cleanrooms, gemeten volgens ISO 14644-14	Klasse 5 volgens ISO 14644-1
Max. aanhaalmoment DIN-railmontage	1.5 Nm
Max. aanhaalmoment ventielbevestiging	0.45 Nm
Max. aanhaalmoment wandmontage	3 Nm
Productgewicht	171 g
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 3	G1/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	Aluminium kneedlegering