



# Plug met kabel NEBV-HSG2-KN-2.5-N-LE2

Artikelnummer: 566664

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                                          | Waarde                           |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Kabelaanduiding                                  | Zonder houder voor tekstplaatjes |
| Inbouwpositie                                    | Willekeurig                      |
| Productgewicht                                   | 17 g                             |
| Elektrische aansluiting 1, functie               | Veldapparaatzijde                |
| Elektrische aansluiting 1, bouwvorm              | Hoekig                           |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittype          | Contactdoos                      |
| Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang          | recht                            |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek      | Aansluitschema S                 |
| Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere    | 2                                |
| Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere | 2                                |
| Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype      | Standenvergrendeling             |
| Elektrische aansluiting 2, functie               | Besturingszijde                  |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittype          | 2x enkele ader                   |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek      | Open einde                       |
| Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere    | 2                                |
| Elektrische aansluiting 2, bezette polen/adere   | 2                                |
| Bereik voor bedrijfsspanning DC                  | 0 V...60 V                       |
| Stroombelastbaarheid bij 40°C                    | 3 A                              |
| Kabellengte                                      | 2.5 m                            |
| Kabeleigenschap                                  | Standaard                        |
| Kabeldiameter                                    | 1.3 mm                           |
| Kabelmontage                                     | 2 x 0,14 mm <sup>2</sup>         |
| Nominale kabeldoorsnede                          | 0.14 mm <sup>2</sup>             |
| Adereinden                                       | Stomp afgesneden                 |
| Beschermingsklasse                               | IP40                             |
| Informatie over beschermingsklasse               | In gemonteerde toestand          |
| Omgevingstemperatuur                             | -5 °C...60 °C                    |
| CE-teken (zie conformiteitsverklaring)           | conform EU-RoHS-richtlijn        |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)         | volgens de UK RoHS-voorschriften |
| LABS-conformiteit                                | VDMA24364-B2-L                   |
| Materiaal-informatie                             | RoHS conform                     |

| Functie                  | Waarde                   |
|--------------------------|--------------------------|
| Materiaal behuizing      | POM                      |
| Kleur behuizing          | zwart                    |
| Materiaal steekcontacten | Koperlegering<br>Vertind |
| Materiaal isolatiehuls   | PVC                      |