


Controller FED-CECCAN

Artikelnummer: 570400
Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2017. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 85 % niet condenserend
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform
Veldbus interface	CAN
Veldbusinterface, aansluittechniek	Stekker Sub-D 9-polig
Veldbusinterface, overbrengingssnelheid	1 Mbit/s max. instelbaar
Ethernet, aansluitstekker	RJ45
Ethernet, aantal	1
Ethernet, datatransmissiesnelheid	10/100 Mbit/s
Ethernet, ondersteunde protocollen	TCP/IP, EasyIP
Programmeersoftware	CoDeSys provided by Festo
Programmeertaal	volgens IEC 61131-3 Ladderdiagram (LDR) Statement list (STL) Gestructureerde tekst Functieschema Taal verloop Extra CFC
CPU data	32 bit RISC processor 24 MHz Watchdog