


connector NECU-FCG40-K

Artikelnummer: 570895

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Volgens norm	EN 60603-13
Aansluitfrequentie	50
Kabeluitgang	recht
Productgewicht	5 g
Elektrische aansluiting 1, design	hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Aansluitpatroon FC
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	40
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	Snap-in vergrendeling
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Messenboog
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 30 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C ënt	1,5 A
Geleider-nominale doorsnede	0,13 mm ²
Geleider - nominale doorsnede (AWG)	AWG26
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Materiaal behuizing	PBT-versterkt
Materiaal stekkercontact	brons verguld