


Aansluitstrip VABM-L1-14G-G14-12-GR

Artikelnummer: 573496

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Rastermaat	16 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	12
Goedkeuring	c UL us - Recognized (OL)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-20 °C...60 °C
Productgewicht	1767 g
Aansluiting stuur lucht 12/14	M5
Aansluiting stuur lucht afvoer 82/84	M5
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Pneumatische aansluiting 5	G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	Aluminium kneedlegering