

# Aansluitstrip VABM-L1-10HW-G18-20-M-GR

Artikelnummer: 573931

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                                                    | Waarde                                                            |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Rastermaat                                                 | 10.5 mm                                                           |
| Inbouwpositie                                              | Willekeurig                                                       |
| Max. aantal ventieplaatsen                                 | 20                                                                |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                           | 2 - matige corrosiebelasting                                      |
| LABS-conformiteit                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen       | Geschikt voor batterijproductie met lagere Cu/Zn/Ni-waarden (F1a) |
| Geschiktheid voor cleanrooms, gemeten volgens ISO 14644-14 | Klasse 6 volgens ISO 14644-1                                      |
| Lagertemperatuur                                           | -20 °C...60 °C                                                    |
| Productgewicht                                             | 996 g                                                             |
| Aansluiting stuur lucht 12/14                              | M5                                                                |
| Aansluiting stuur lucht afvoer 82/84                       | M5                                                                |
| Pneumatische aansluiting 1                                 | G1/8                                                              |
| Pneumatische aansluiting 2                                 | M7                                                                |
| Pneumatische aansluiting 3                                 | G1/8                                                              |
| Pneumatische aansluiting 4                                 | M7                                                                |
| Pneumatische aansluiting 5                                 | G1/8                                                              |
| Materiaal-informatie                                       | RoHS conform                                                      |
| Materiaal aansluitstrip                                    | Aluminium kneedlegering                                           |