

Elektrische aansluitplaat VAVE-L1-1VK9-LP

Artikelnummer: 573944

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Kabeleigenschap	Voor statische toepassingen
Polariteitsbescherming	Bipolair
Extra functies	Vonkblusketen
Signaaltoestandsindicatie	LED
Nominale bedrijfsspanning DC	12 V 24 V
Piekspanningsweerstand	0.8 kV
Vervuilingsgraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	-5 °C...60 °C
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. aanhaalmoment	0.27 Nm
Min. kabelbuigradius	34 mm
Productgewicht	92 g
Elektrische aansluiting	2-polig / 2-aderig Contactdoos haaks / kabel Vierkant ontwerp / open einde
Kabelmontage	2 x 0,25 mm ²
Kabeldiameter	3.4 mm
Tolerantie kabeldiameter	± 0,1 mm
Kabellengte	5 m
Adereinden	Draadeindhuls
Aarddraadaansluiting	Niet aanwezig
Bevestigingstype	op magneetventiel met zelftappende schroef
Kleur behuizing	zwart
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal deksel	PA
Materiaal afdichtingen	EPDM
Materiaal behuizing	PA
Materiaal kabelmantel	TPV

Functie	Waarde
Materiaal schroeven	Veredeld staal