

# Aansluitstrip VABM-L1-18S-G38-14

Artikelnummer: 574465

**FESTO**



## Gegevensblad

| Functie                                                    | Waarde                                                            |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Rastermaat                                                 | 19 mm                                                             |
| Max. aantal ventielplaatsen                                | 16                                                                |
| Bedrijfsdruk                                               | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                            |
| Goedkeuring                                                | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL)                             |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                           | 2 - matige corrosiebelasting                                      |
| LABS-conformiteit                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen       | Geschikt voor batterijproductie met lagere Cu/Zn/Ni-waarden (F1a) |
| Geschiktheid voor cleanrooms, gemeten volgens ISO 14644-14 | Klasse 5 volgens ISO 14644-1                                      |
| Max. aanhaalmoment DIN-railmontage                         | 1.5 Nm                                                            |
| Max. aanhaalmoment ventielbevestiging                      | 1.18 Nm                                                           |
| Max. aanhaalmoment wandmontage                             | 3 Nm                                                              |
| Productgewicht                                             | 1078 g                                                            |
| Pneumatische aansluiting 1                                 | G3/8                                                              |
| Pneumatische aansluiting 3                                 | G3/8                                                              |
| Pneumatische aansluiting 5                                 | G3/8                                                              |
| Materiaal-informatie                                       | RoHS conform                                                      |
| Materiaal aansluitstrip                                    | Aluminium kneedlegering                                           |