

Veldbusinterface CDPX-F-CO

Artikelnummer: 575301

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwdiepte	24 mm
Hoogte	91 mm
Lengte	41 mm
Goedkeuring	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 °C...70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 85 % Niet condenserend
Beschermingsklasse	IP20
Omgevingstemperatuur	0 °C...50 °C
Productgewicht	150 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Veldbus-interface, type	CANopen
Veldbusinterface, aansluittechniek	Stekkers Sub-D 9-polig
Veldbusinterface, transmissiesnelheid	9,6 kbit/s tot 1 Mbit/s