

# aansluitblok VABM-B10-20S-G14-9

Artikelnummer: 576424

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	22 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	9
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	1.012 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Pneumatische aansluiting 5	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	aluminumlegering