


Verbindingskabel NEBV-C-S7WA44HS-K-2.5-N-LE36-S10

Artikelnummer: 577376

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Gebaseerd op norm	DIN 47100
Kabelaanduiding	Zonder houder voor tekstplaatjes
Aansluitfrequentie	50
Productgewicht	500 g
Elektrische aansluiting 1, functie	Veldapparaatzijde
Elektrische aansluiting 1, bouwvorm	Hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	haaks
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Sub-D
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	44
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	36
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	2x schroef 4-40 UNC met afdichting
Elektrische aansluiting 2, functie	Besturingszijde
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	36
Bereik voor bedrijfsspanning DC	0 V...30 V
Stroombelastbaarheid bij 40°C	0.86 A
Aarddraadaansluiting	Niet aanwezig
Kabellengte	2.5 m
Kabeleigenschap	Standaard
Buigradius, vaste kabelplaatsing	39 mm
Buigradius, flexibele kabelplaatsing	115 mm
Kabeldiameter	9.6 mm
Tolerantie kabeldiameter	± 0,2 mm
Kabelmontage	36 x 0,25 mm ²
Nominale kabeldoorsnede	0.25 mm ²
Beschermingsklasse	IP65 IP67 IP69K
Informatie over beschermingsklasse	In gemonteerde toestand

Functie	Waarde
Bijzondere eigenschappen	gemakkelijk te reiniging
Omgevingstemperatuur	-5 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur bij flexibele kabelplaatsing	-5 °C...60 °C
Lagertemperatuur	-20 °C...40 °C
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Vervuilingsgraad	3
Informatie over de verontreinigingsgraad	In gemonteerde toestand
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
Materiaal kabelmantel	PVC
Kleur kabelmantel	Grijs
Materiaal behuizing	PA-versterkt
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal schroeven	Roestvast staal
Materiaal afdichtingen	EPDM
Materiaal steekcontacten	Brons verguld
Materiaal isolatiehuls	PVC