

**Steekhuls**  
**NPQH-D-S6-E-P10**  
Artikelnummer: 578318

**FESTO**



**Gegevensblad**

| Functie                                                    | Waarde                                                                               |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Bouwgrootte                                                | Standaard                                                                            |
| Nominale doorlaat                                          | 4 mm                                                                                 |
| Inbouwpositie                                              | Willekeurig                                                                          |
| Bouwworm                                                   | Rechte vorm                                                                          |
| Verpakkingsgrootte                                         | 10                                                                                   |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik           | -0.095 MPa...2 MPa<br>-0.95 bar...20 bar<br>-13.775 psi...290 psi                    |
| Informatie over de bedrijfsdruk                            | Water: max. 0,6 MPa bij 0 - 50 °C                                                    |
| Certificaat instantie van afgifte                          | NSF C0523185                                                                         |
| Bedrijfsmedium                                             | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Water (vloeibaar, ijsvrij)              |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium                   | Geoliede werking mogelijk                                                            |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                           | 3 - sterke corrosiebelasting                                                         |
| LABS-conformiteit                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                                    |
| Geschiktheid voor cleanrooms, gemeten volgens ISO 14644-14 | Statisch geïnstalleerd element, geen zinvolle evaluatie mogelijk volgens ISO 14644-1 |
| Geschiktheid voor levensmiddelen                           | Zie conformiteitsverklaring<br>NSF/ANSI 169                                          |
| Omgevingstemperatuur                                       | 0 °C...150 °C                                                                        |
| Productgewicht                                             | 5.1 g                                                                                |
| Pneumatische aansluiting 1                                 | Steekhuls Ø 6 mm                                                                     |
| Pneumatische aansluiting 2                                 | Steekhuls Ø 6 mm                                                                     |
| Materiaal-informatie                                       | RoHS conform                                                                         |
| Materiaal behuizing                                        | Messing, chemisch vernikkeld                                                         |