

Flexokoppeling FK-M12X1,25

Artikelnummer: 6141

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	M12x1,25
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Metalen met een gewichtsaandeel van meer dan 1% koper zijn van gebruik uitgesloten. Uitzondering vormen printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen
Omgevingstemperatuur	-40 °C...150 °C
Max. belastbaarheid	1.5 kN
Productgewicht	245 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal bus	Staal, verzinkt
Materiaal behuizing	Gegalvaniseerd staal
Materiaal kogelbout	Inzetstaal
Materiaal kogelschijf	Inzetstaal
Materiaal moer	Staal, verzinkt