


OF-poort OS-1/4-B

Artikelnummer: 6682

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiel functie	OF-functie
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)	1170 l/min
Bedrijfsdruk	1 bar...10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nominale doorlaat	6.5 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	110 g
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR