

**Verdeelblok
FR-4-1/2-B**
Artikelnummer: 6704

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	18.6 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	0 bar...16 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:...]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...80 °C
Productgewicht	120 g
Aantal afvoerleidingen	3
Aantal toevoerleidingen	1
Pneumatische aansluiting 1	Inwendige schroefdraad G1/2
Pneumatische aansluiting 2	Inwendige schroefdraad G1/2
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium