

Meervoudige contrastekker KDVF-5

Artikelnummer: 7562

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	4 mm
Bedrijfsdruk	-0.95 bar...16 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	21 g
Max. aansluitingen	5
Pneumatische aansluiting	PK-2 PK-3 PK-4
Kleur	Grijs
Materiaal-informatie	RoHS conform