

Verbindingskabel NEBV-

Artikelnummer: 8003577

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Extra functies	Houdstroomverlaging Veiligheidsschakeling
Kabelaanduiding	Zonder houder voor tekstplaatjes
Aansluitfrequentie	50
Elektrische aansluiting 1, functie	Veldapparaatzijde
Elektrische aansluiting 1, bouwvorm	Hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos Contactdoos, smal
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	recht haaks
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Aansluitschema ZC, zelftappende schroef Aansluitschema ZC, metrieke schroef Aansluitschema vorm C conform EN 175301-803 Sub-D
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	2 25 4 44
Elektrische aansluiting 2, functie	Besturingszijde
Elektrische aansluiting 2, bouwvorm	Hoekig Rond
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Kabel Stekkers
Elektrische aansluiting 2, kabeluitgang	Recht Haaks
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Aansluitschema ZB, zelftappende schroef M8x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-104 Open einde
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	2 25 3 44
Bereik voor bedrijfsspanning DC	0 V...230 V
Bereik voor bedrijfsspanning AC	0 V...230 V
Kabellengte	0.5 m...30 m

Functie	Waarde
Kabeleigenschap	Standaard geschikt voor kabelrupsen
Testvoorwaarden leiding	Testvoorwaarden op aanvraag
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn Conform EU-laagspanningsrichtlijn conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparatuur
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal kabelmantel	PVC TPE-U(PUR)
Kleur kabelmantel	Grijs