

Magneetspoel VACN-H1-A1-2A

Artikelnummer: 8022878

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Schakelpositie-indicator	nee
Min. inschakeltijd	12 ms
Inschakelduur	100%
Vermogensfactor cos {phi}	0.7
Spoeleigenschappen	110 V AC: 50/60 Hz, inschakelvermogen 36,0 VA, houdvermogen 18,5 VA
Piekspanningsweerstand	2.5 kV
Vervuilingsgraad	3
Toegelaten frequentieschommelingen	+/- 10 %
Toegestane spanningsschommelingen	+/- 10 %
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-laagspanningsrichtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaat
Beperking omgevings- en mediumtemperatuur	(bij beperkte inschakelduur) -20 - 60 °C
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsklasse	IP65
Informatie over beschermingsklasse	In gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-20 °C...50 °C
Max. aanhaalmoment schroefkoppeling	2 Nm
Productgewicht	150 g
Elektrische aansluiting	Vorm A Stekkers conform DIN EN 175301-803 Vierhoekige bouwvorm
Bevestigingstype	Met contramoer
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal magneetspoel	Koper Staal Thermoplast
Materiaal wikkeling	Koper