

Trekanker
VMPAC-ZAS-45

Artikelnummer: 8025287

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Max. aanhaalmoment	1.7 Nm
Productgewicht	11 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal houder	Roestvast staal