

P-aansluitstrip VABM-B10-25-G12-10-P53

Artikelnummer: 8026227

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Rastermaat	27.5 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	10
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	914 g
Bevestigingstype	met bevestigingsbeugel
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	Aluminium kneedlegering