

Magneetspoel VACN-N-K11-3A-0.5-U4-M

Artikelnummer: 8029140

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bedieningswijze	Elektrisch
Inbouwpositie	Willekeurig
Inschakelduur	100%
Isolatiestofklasse	H
Isolatiestofklasse van de geëmailleerde draad	H
Spoeleigenschappen	230 V AC: 50 Hz, aantrekvermogen 11,5 VA, houdvermogen 8,0 VA
Toegestane spanningsschommelingen	+/- 10 %
Maritieme classificatie	zie certificaat
Ex-goedkeuring buiten de EU	Class I, Div. 1 (CA) Class I, Div. 1 (US) Class I, Div. 2 (CA) Class II, Div. 1 (CA) Class II, Div. 1 (US) Class III, Div. 1 (CA) Class III, Div. 1 (US) EPL Gb (US)
Explosiebescherming	Class I, Div. 1 (CA) Class I, Div. 1 (US) Class I, Div. 2 (CA) Class II, Div. 1 (CA) Class II, Div. 1 (US) Class III, Div. 1 (CA) Class III, Div. 1 (US) Zone 1 (US)
Certificaat instantie van afgifte	CSA 265489 DNV TAA000011J FM 3053936
Ontstekingsbeschermingsklasse gas	AEx m II T4 Ex m II T4
Ex-omgevingstemperatuur	-20°C <= Ta <= +60°C
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	-20 °C...60 °C
Productgewicht	207 g
Elektrische aansluiting	Kabel

Functie	Waarde
Kabellengte	0.61 m
Bevestigingstype	Met kartelmoer
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Kunststof Staal
Materiaal wikkeling	Koper