



Verticale voedingsplaat VMPA2-VSP-QS10

Artikelnummer: 8029489

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|----------------------------------|---|
| Rastermaat | 21 mm |
| Bedrijfsdruk | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Stuurdruk MPa | 0.3 MPa...0.8 MPa |
| Stuurdruk | 3 bar...8 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -5 °C...50 °C |
| Productgewicht | 90 g |
| Pneumatische aansluiting 1 | QS-10 |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal toevoerplaat | PA-versterkt |