

## Dubbele nippel NPFC-D-2R14-M

Artikelnummer: 8030281

**FESTO**



## Gegevensblad

| Functie                          | Waarde                                    |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Materiaal schroefdraadkoppeling  | Messing, vernikkeld                       |
| Verpakkingsgrootte               | 10                                        |
| Bedrijfsdruk                     | -0.95 bar...50 bar                        |
| Bedrijfsmedium                   | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [:-::-] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosiebelasting                |
| LABS-conformiteit                | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| Omgevingstemperatuur             | -20 °C...150 °C                           |
| Productgewicht                   | 17.9 g                                    |
| Pneumatische aansluiting 1       | R1/4                                      |
| Pneumatische aansluiting 2       | R1/4                                      |
| Materiaal-informatie             | RoHS conform                              |