

Aansluitplaat VABS-S1-1HS-N38

Artikelnummer: 8032647

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwbreedte	48 mm
Ontluchtingsfunctie	Smoorbaar
Gebaseerd op norm	ISO 5599-1
Max. aantal ventielplaatsen	1
Bedrijfsdruk	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Stuurdruk MPa	0 MPa...1.6 MPa
Stuurdruk	0 bar...16 bar
Vacuümgeschiktheid	ja
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-20 °C...60 °C
Mediumtemperatuur	-10 °C...50 °C
Stuurmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	230 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring voor schroef M5
Aansluiting stuur lucht 12/14	1/8 NPT
Pneumatische aansluiting 1	3/8 NPT
Pneumatische aansluiting 2	3/8 NPT
Pneumatische aansluiting 3	3/8 NPT
Pneumatische aansluiting 4	3/8 NPT
Pneumatische aansluiting 5	3/8 NPT
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	Persgegoten aluminium