


# regelplaat VMPA14-B8-R2-M5-10

Artikelnummer: 8043516

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                                 | Waarde   |
|---|--|
| Breedte                                 | 14 mm  |
| Inbouwpositie                           | willekeurig  |
| Pneumatische verticale hoogteverbinding | Drukregelaar voor 2                                    |
| Regelfunctie                            | Uitgangsdruk constant met secundaire ontluchting       |
| Drukregelbereik                         | 2 ... 6 bar  |
| Ingangsdruk 1                           | 0,5 ... 10 bar   |
| Bedrijfsmedium                          | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK        | 1 - lage corrosieweerstand                             |
| LABS-conformiteit                       | VDMA24364-B1/B2-L                                      |
| Beschermingsgraad                       | IP65<br>volgens IEC 60529                              |
| Omgevingstemperatuur                    | -5 ... 50 °C   |
| Max. aandrainmoment                     | 0,65 Nm  |
| Productgewicht                          | 76 g   |
| Type bevestiging hoogteverbinding       | op verbindingsplaat                                    |
| Aansluiting manometer                   | M5   |
| Materiaal - opmerking                   | RoHS conform   |
| Materiaal bedieningscomponent           | PA   |
| Materiaal dichtingen                    | NBR  |
| Materiaal regelbehuizing                | PA   |