


Verbindingskabel NEBV-Z4WA2L-P-E-10-N-LE2-S1

Artikelnummer: 8047670

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Signaaltoestandsindicatie	LED geel
Extra functies	Veiligheidsschakeling
Kabelaanduiding	Zonder houder voor tekstplaatjes
Aansluitfrequentie	50
Productgewicht	170 g
Elektrische aansluiting 1, functie	Veldapparaatzijde
Elektrische aansluiting 1, bouwvorm	Hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	haaks
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Aansluitschema ZC, metrieke schroef
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	2
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	2
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	op magneetventiel met centrale schroef M2
Elektrische aansluiting 2, functie	Besturingszijde
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	2
Elektrische aansluiting 2, bezette polen/adere	2
Bereik voor bedrijfsspanning DC	20.4 V...26.4 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Piekspanningsweerstand	2.4 kV
Polariteitsbescherming	Bipolair
Aarddraadaansluiting	Niet aanwezig
Kabellengte	10 m
Kabeleigenschap	geschikt voor kabelrupsen
Testvoorwaarden leiding	Testvoorwaarden op aanvraag
Buigradius, flexibele kabelplaatsing	29 mm
Kabeldiameter	2.9 mm

Functie	Waarde
Tolerantie kabeldiameter	± 0,1 mm
Kabelmontage	2 x 0,14 mm ²
Nominale kabeldoorsnede	0.14 mm ²
Beschermingsklasse	IP65
Informatie over beschermingsklasse	In gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-10 °C...50 °C
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Vervuilingsgraad	3
Informatie over de verontreinigingsgraad	In gemonteerde toestand
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Kleur kabelmantel	Grijs
Materiaal behuizing	TPE-U(PU)
Kleur behuizing	zwart
Materiaal schroeven	Roestvast staal
Materiaal steekcontacten	Koperlegering vertind
Materiaal isolatiehuls	PP