


# Axiaalkit EAMM-A-N80-100A

Artikelnummer: 8063607

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale lengte	62.5 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	5500 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	151 kgmm <sup>2</sup>
Overdraagbaar draaimoment	47 Nm
Productgewicht	1627 g
Interfacecode actuator	N80
Interfacecode motor In	100A
Materiaal-informatie	RoHS conform