

Reduceernippel
NPFC-R-G14-G18-MF-P100
Artikelnummer: 8069230

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Materiaal schroefdraadkoppeling	Messing, vernikkeld
Verpakkingsgrootte	100
Bedrijfsdruk	-0.95 bar...50 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [:-::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 °C...150 °C
Productgewicht	10.8 g
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Materiaal-informatie	RoHS conform