



# Blokkeerrem DACs-25-A-S

Artikelnummer: 8072772

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Klemsoort met werkrichting	Aan beide zijden Klemming door veer, lossen door perslucht
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Veiligheidsfunctie	Vasthouden en stoppen van een beweging
Performance Level (PL)	Stoppen, vasthouden, blokkeren van de beweging / categorie 1, Performance Level c
Bedrijfsdruk	0.38 MPa...0.8 MPa 3.8 bar...8 bar 55.1 psi...116 psi
Max. toegestane testdruk	8 bar
Min. losmaakdruk	3.8 bar
te klemmen rond materiaal	25 mm
Goedkeuring	TÜV
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-machinerichtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor machines
Explosiebescherming	Aanwijzing in het attest in acht nemen Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Certificaat instantie van afgifte	TÜV CA 697
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-10 °C...80 °C
Statische houdkracht	8200 N
Productgewicht	12832 g
Bevestigingstype	met inwendige schroefdraad Met toebehoren
Losmaak aansluiting kleemeenheid	G3/8
Materiaal-informatie	RoHS conform

<b>Functie</b>	<b>Waarde</b>
Materiaal afdichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal veer	hooggelegeerd staal
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal klemklauw	Werktuigstaal
Materiaal zuiger	Staal