

Adapterkit DHAA-G-R3-25-B8-20

Artikelnummer: 8079205

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	25
Inbouwpositie	Willekeurig
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...50 °C
Productgewicht	65 g
Bevestigingstype	met inwendige schroefdraad
Materiaal adapterplaat	Aluminium-legering, geanodiseerd
Materiaal schroeven	Gegalvaniseerd staal