

Aansluitstrip VABM-P6-15M-G18-M5-4

Artikelnummer: 8083543

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Rastermaat	15 mm
Constructieve opbouw	Aansluitrichting zijkant
Max. aantal ventielplaatsen	4
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Max. aanhaalmoment ventielbevestiging	0.6 Nm
Productgewicht	140 g
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	M5
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	Aluminium kneedlegering