

# Manometer PAGN-26-1M-G18S

Artikelnummer: 8088986

**FESTO**



## Gegevensblad

| Functie                                  | Waarde                                             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Weergavebereik                           | 0 bar...10 bar<br>0 MPa...1 MPa<br>0 psi...145 psi |
| Nominale grootte manometer               | 26                                                 |
| Constructieve opbouw                     | Buisveer-manometer                                 |
| Bevestigingstype                         | Leidinginbouw                                      |
| Bedrijfsmedium                           | Inerte gassen<br>Neutrale vloeistoffen             |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geen acetyleen<br>Geen zuurstof                    |
| Bedrijfsdruk                             | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar<br>0 psi...145 psi |
| Factor wisselbelasting                   | 0.66                                               |
| Meetnauwkeurigheid klasse                | 4                                                  |
| Beschermingsklasse                       | IP43                                               |
| Lagertemperatuur                         | -5 °C...50 °C                                      |
| Mediumtemperatuur                        | -5 °C...50 °C                                      |
| Omgevingstemperatuur                     | -5 °C...50 °C                                      |
| LABS-conformiteit                        | VDMA24364-B1/B2-L                                  |
| Materiaal-informatie                     | RoHS conform                                       |
| Aansluitingspositie                      | Achterzijde centrisch                              |
| Pneumatische aansluiting                 | G1/8 met afdichtingsring                           |
| met medium in contact gekomen materialen | ABS<br>Messing                                     |
| Materiaal schroefplug                    | ABS                                                |
| Materiaal behuizing                      | ABS                                                |
| Materiaal scherm                         | PS                                                 |
| Kleur behuizing                          | zwart                                              |
| Productgewicht                           | 8 g                                                |

| Functie | Waarde                                 |
|---------|----------------------------------------|
| Schaal  | Enkelvoudige schaal<br>MPa (uitwendig) |