

Montageplaat VABS-B14-180-FF14

Artikelnummer: 8099347

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Aansluitingen 180° gedraaid
Bedrijfsdruk	1.5 bar...10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:...]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 °C...60 °C
Mediumtemperatuur	-20 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-20 °C...60 °C
Productgewicht	255.5 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 2	Flens 1/4 met NAMUR aansluitschema
Pneumatische aansluiting 4	Flens 1/4 met NAMUR aansluitschema
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	Aluminium kneedlegering