

# pancake cylinder DPCA-...-...-4"- -

Artikelnummer: 8104878

FESTO



Afbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Slag	0,125 ... 4 "
Zuigerdiameter	4"
Zuigerstangschroefdraad	5/8-18 UNF-2B 5/8-18 UNF-2A
Demping	geen demping P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden elastische dempingsringen/-platen vooraan elastische dempingsringen/-platen achteraan
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	dubbelwerkend
Zuigerstangeinde	Uitwendige schroefdraad Inwendige schroefdraad
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang Cilinderbuis
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Varianten	Verhoogde chemische resistentie Doorlopende zuigerstang Doorlopende, holle zuigerstang Bijkomende PTFE-zuigergeleiding Slaginstelling uitgaand/vooraan Geluiddemping aan beide zijden Geluiddemping achteraan Geluiddemping vooraan
Borging tegen verdraaiing/geleiding	Zuigergeleidingspen
Werkdruk	15 ... 150 Psi
Bedrijfsmedium	Perlucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-25 ... 250 °F
Productgewicht	3,88 ... 10,08 Pound
Soort bevestiging	met zwenkvork aan de eindkap 90° gedraaid met zwenkvork aan de eindkap met doorgangsboring met toebehoren naar keuze:
Pneumatische aansluiting	Inwendige schroefdraad G1/8 Inwendige schroefdraad 1/8 NPT
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal deksel	aluminumlegering
Materiaal dynamische dichtingen	FPM NBR
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal
Materiaal cilinderbuis	aluminumlegering