


Axiaalkit
EAMM-A-S38-58AA
Artikelnummer: 8105927

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Overdraagbaar draaimoment	6.5 Nm
Productgewicht	339 g
Interfacecode actuator	S38
Interfacecode motor In	58AA
Materiaal-informatie	RoHS conform