


Axiaalkit
EAMM-A-P4-28B-40RA
Artikelnummer: 8107708

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale lengte	10.4 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	10000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	0.28 kgmm²
Overdraagbaar draaimoment	0.7 Nm
Productgewicht	50 g
Interfacecode actuator	P4-28B
Interfacecode motor In	40RA
Interfacecode, koppelingsbehuizing	28B
Materiaal-informatie	RoHS conform