

Ronde cilinder DPRA-N-...-2"- -

Artikelnummer: 8109554

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	0.0625 in...12 in
Zuiger-Ø	2"
Zuigerstangschroefdraad	1/2-20 UNF-2A
Demping	geen demping Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang Cilinderbuis
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Varianten	Bodemkap met zwenkgat, 90° gedraaid Bodemkap met zwenkgat en lagerbus Bodemkap met zwenkgat Schraper van NBR Verlengde zuigerstang uitwendige schroefdraad Verlengde zuigerstang Frontkap met bevestigingsschroefdraad Persluchtaansluiting axiaal Persluchtaansluiting dwars Met borging tegen verdraaiing Doorlopende zuigerstang Temperatuurbereik 0 tot + 150 °C Temperatuurbereik -40 tot + 80 °C Enkele zuigerstang
Bedrijfsdruk	9.99 psi...150 psi
Werking	dubbelwerkend Drukkend Enkelwerkend Trekend
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting 4 - bijzonder sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-40 °F...300 °F
Productgewicht	1.04 lb...4.04 lb

Functie	Waarde
Bevestigingstype	Met toebehoren
Pneumatische aansluiting	1 / 4 NPT
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal deksel	Aluminium kneedlegering Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal afdichtingen	FPM NBR
Materiaal zuigerstang	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal cilinderbuis	Hooggelegeerd roestvast staal