

# Y-steekschroefkoppeling NPQE-Y-R14-Q4-P10

Artikelnummer: 8113083

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                                                    | Waarde                                                             |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Bouwgrootte                                                | Standaard                                                          |
| Nominale doorlaat                                          | 2.6 mm                                                             |
| Dichtingstype aan de schroefplug                           | Coating                                                            |
| Inbouwpositie                                              | Willekeurig                                                        |
| Bouwworm                                                   | Y-vorm                                                             |
| Verpakkingsgrootte                                         | 10                                                                 |
| Constructieve opbouw                                       | Push-Pull-principe                                                 |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik           | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi |
| Bedrijfsmedium                                             | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium                   | Geoliede werking mogelijk                                          |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                           | 1 - lage corrosiebelasting                                         |
| LABS-conformiteit                                          | VDMA24364-zone III                                                 |
| Geschiktheid voor cleanrooms, gemeten volgens ISO 14644-14 | Klasse 4 volgens ISO 14644-1                                       |
| Omgevingstemperatuur                                       | -5 °C...60 °C                                                      |
| Productgewicht                                             | 16.24 g                                                            |
| Bevestigingstype                                           | Buitenzeskant SW14                                                 |
| Pneumatische aansluiting 1                                 | Uitwendige schroefdraad R1/4                                       |
| Pneumatische aansluiting 2                                 | voor slang buiten-Ø 4 mm                                           |
| Kleur demontagering                                        | Blauw                                                              |
| Materiaal-informatie                                       | RoHS conform                                                       |
| Materiaal behuizing                                        | Messing, vernikkeld<br>PBT                                         |
| Materiaal schroefdraadafdichting                           | PTFE                                                               |
| Materiaal demontagering                                    | POM                                                                |
| Materiaal slangafdichting                                  | NBR                                                                |
| Materiaal slangklemsegment                                 | Roestvast staal                                                    |