

Magneetspoel VACC-S18-35-K4-1UF-KS4ME

Artikelnummer: 8118316

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bedieningswijze	Elektrisch
Inbouwpositie	Willekeurig
Schakelpositie-indicator	nee
Beveiliging intern	Zekering
Inschakelduur	100%
Isolatiestofklasse	H
Spoeleigenschappen	24 V DC: 3,5 W 24 V AC: 50/60 Hz, vermogen 3,5 VA
Toegestane spanningsschommelingen	-15 % / +10 %
Ex-goedkeuring buiten de EU	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Explosiebescherming	Zone 1 (KR) Zone 21 (KR)
Certificaat instantie van afgifte	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
Ontstekingsbeschermingsklasse gas	Ex e mb IIC T5, T6
Ex-ontstekingsbeschermingsklasse stof	Ex tD A21 IP66 T85/T95°C
Ex-omgevingstemperatuur	T5, T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsklasse	IP66
Productgewicht	580 g
Elektrische aansluiting	Klemmenkast, kabelinvoerdraad M20x1,5
Materiaal-informatie	RoHS conform