


# Verbindingskabel NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2

Artikelnummer: 8122832

**FESTO**



## Gegevensblad

| Functie                                          | Waarde                                                    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Maximaal aantal ventielspoelen                   | 1                                                         |
| Kabelaanduiding                                  | Zonder houder voor tekstplaatjes                          |
| Inbouwpositie                                    | Willekeurig                                               |
| Productgewicht                                   | 2 g                                                       |
| Elektrische aansluiting 1, functie               | Veldapparaatzijde<br>Schakeluitgang                       |
| Elektrische aansluiting 1, bouwvorm              | Hoekig                                                    |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittype          | Kabel met contactdoos                                     |
| Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang          | recht                                                     |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek      | Aansluitschema HP                                         |
| Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere    | 2                                                         |
| Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere | 2                                                         |
| Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype      | Push-Pull met vergrendeling tegen het per ongeluk trekken |
| Elektrische aansluiting 2, functie               | Spanningstoevoer<br>Besturingszijde                       |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittype          | 2x enkele ader                                            |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek      | Open einde                                                |
| Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere    | 2                                                         |
| Elektrische aansluiting 2, bezette polen/adere   | 2                                                         |
| Bereik voor bedrijfsspanning DC                  | 0 V...24 V                                                |
| Afscherming                                      | nee                                                       |
| Aanwijzingen voor het bedrijf                    | Alleen gebruiken met externe vermogensreductie            |
| Kabellengte                                      | 0.3 m                                                     |
| Kabeleigenschap                                  | Voor statische toepassingen                               |
| Buigradius, vaste kabelplaatsing                 | 11 mm                                                     |
| Kabeldiameter                                    | 0.96 mm                                                   |
| Beschermingsklasse                               | IP40                                                      |
| Omgevingstemperatuur                             | 0 °C...50 °C                                              |
| Lagertemperatuur                                 | -20 °C...70 °C                                            |
| LABS-conformiteit                                | VDMA24364-zone III                                        |
| Materiaal-informatie                             | RoHS conform                                              |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                 | 0 - geen corrosiebelasting                                |

| Functie                | Waarde |
|------------------------|--------|
| Materiaal behuizing    | PEEK   |
| Kleur behuizing        | Grijs  |
| Materiaal isolatiehuls | PVC    |