

Adapterplatenkit EHAM-MA-E19-25-V3

Artikelnummer: 8140776

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	20 25 26 32
Inbouwpositie	Verticaal
Constructieve opbouw	Montagekit
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 °C...80 °C
Productgewicht	135 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring en schroef
Interfacecode basis	E8-35
Interfacecode opbouw	E8-35
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal adapterplaat	Aluminium, geanodiseerd
Materiaal schroeven	Staal
Materiaal centreerelementen	hooggelegeerd staal