


Tandwielkast EMGA-40-A-G8-40P

Artikelnummer: 8141732

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Flensgrootte tandwielkast	40 mm
Flensgrootte motor	40 mm
Verdraaispeling	0.35 graden
Type tandwielkast	Haakse tandwielkast
Tandwieloverbrenging	8:1
Max. aandrijftoerental	18000 1/min
Bedrijfstemperatuur tandwielkast	-25 °C...90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsklasse	IP54
Continu draaimoment	6 Nm
Massatraagheidsmoment van de overbrenging	0.032 kgcm ²
Max. uitgangskoppel	10 Nm
Max. rendement	92 %
Verdraaiingstijfheid	0.7 Nm/boogmin
Productgewicht	500 g
Toegelaten axiale asbelasting	200 N
Toegestane radiale asbelasting	200 N
Mechanische aansluiting uitgaande zijde reductiekast	40G
Mechanische aansluiting ingaande zijde reductiekast	40P
Materiaal-informatie	RoHS conform