


# Tandwielkast EMGA-60-A-G20-60P

Artikelnummer: 8141740

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                                              | Waarde                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Flensgrootte tandwielkast                            | 60 mm                   |
| Flensgrootte motor                                   | 60 mm                   |
| Verdraaispeling                                      | 0.3 graden              |
| Type tandwielkast                                    | Haakse tandwielkast     |
| Tandwieloverbrenging                                 | 20:1                    |
| Max. aandrijftoerental                               | 13000 1/min             |
| Bedrijfstemperatuur tandwielkast                     | -25 °C...90 °C          |
| LABS-conformiteit                                    | VDMA24364-B2-L          |
| Beschermingsklasse                                   | IP54                    |
| Continu draaimoment                                  | 44 Nm                   |
| Massatraagheidsmoment van de overbrenging            | 0.256 kgcm <sup>2</sup> |
| Max. uitgangskoppel                                  | 70 Nm                   |
| Max. rendement                                       | 92 %                    |
| Verdraaiingstijfheid                                 | 2 Nm/boogmin            |
| Productgewicht                                       | 1900 g                  |
| Toegelaten axiale asbelasting                        | 500 N                   |
| Toegestane radiale asbelasting                       | 400 N                   |
| Mechanische aansluiting uitgaande zijde reductiekast | 60G                     |
| Mechanische aansluiting ingaande zijde reductiekast  | 60P                     |
| Materiaal-informatie                                 | RoHS conform            |