


Tandwielkast EMGA-80-A-G12-100A

Artikelnummer: 8141748

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Flensgrootte tandwielkast	80 mm
Flensgrootte motor	100 mm
Verdraaispeling	0.25 graden
Type tandwielkast	Haakse tandwielkast
Tandwieloverbrenging	12:1
Max. aandrijftoerental	7000 1/min
Bedrijfstemperatuur tandwielkast	-25 °C...90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsklasse	IP54
Continu draaimoment	120 Nm
Massatraagheidsmoment van de overbrenging	1.379 kgcm ²
Max. uitgangskoppel	240 Nm
Max. rendement	94 %
Verdraaiingstijfheid	5 Nm/boogmin
Productgewicht	5100 g
Toegelaten axiale asbelasting	1000 N
Toegestane radiale asbelasting	750 N
Mechanische aansluiting uitgaande zijde reductiekast	80G
Mechanische aansluiting ingaande zijde reductiekast	100A
Materiaal-informatie	RoHS conform