

Grijpklaauwbevestiging EHAA-G1-B18-16-GGA1-AP

Artikelnummer: 8146634

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	16
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	verticale gripperbevestiging
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-20 °C...70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 100 %
Omgevingstemperatuur	0 °C...40 °C
Productgewicht	95 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal schroeven	hooggelegeerd staal Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal hoek	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal centreerelementen	hooggelegeerd staal