

Kunststofslang PUN-H-F-14X2-BL

Artikelnummer: 8153417

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Buiten-Ø	14 mm
Debietrelevante buigradius	78 mm
Binnen-Ø	9.8 mm
Min. buigradius	38 mm
Gebruiksaanwijzing	Slang zonder bedrukking TPE-U op basis van ether
Eigenschappen slang	geschikt voor kabelrupsen
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Informatie over de bedrijfsdruk	Water: temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk, zie diagram, max. 0,3 MPa bij 0 - 60 °C
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:...] Water (vloeibaar, ijsvrij)
Brandtest materiaal	UL94 HB
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Geschiktheid voor cleanrooms, gemeten volgens ISO 14644-14	Statisch geïnstalleerd element, geen zinvolle evaluatie mogelijk volgens ISO 14644-1
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie conformiteitsverklaring
Omgevingstemperatuur	-35 °C...60 °C
Productgewicht volgens lengte	0.0911 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor steek aansluiting met buiten-Ø 14 mm
Kleur	blauw
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal slang	TPE-U(PU)