

# Voeding CACN-H-1-PE-EX2

Artikelnummer: 8155227

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                                  | Waarde                                                                   |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Afmetingen B x L x H                     | 28 mm x 80 mm x 120 mm                                                   |
| Inbouwpositie                            | op h-rail: horizontaal/naar keuze                                        |
| Kortsluitingsbestendigheid               | ja                                                                       |
| Polariteitsbescherming                   | ja                                                                       |
| Statusindicaties                         | LED (status)                                                             |
| Bereik voor bedrijfsspanning DC          | 18 V...32 V                                                              |
| Nominale uitgangsspanning DC             | 54 V                                                                     |
| Nominale uitgangsstroom                  | 2 A                                                                      |
| Stroomverbruik                           | 2,0 A bij 24 VDC                                                         |
| Spanningstoever, aansluittechniek        | Busrail, 3-polig                                                         |
| Goedkeuring                              | RCM Mark<br>c UL us - Listed (OL)                                        |
| Ex-goedkeuring buiten de EU              | Class I, Div. 2 (US)                                                     |
| Certificaat instantie van afgifte        | UL E239998                                                               |
| CE-teken (zie conformiteitsverklaring)   | Conform EU-EMC-richtlijn<br>conform EU-RoHS-richtlijn                    |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) | volgens de UK-voorschriften voor EMC<br>volgens de UK RoHS-voorschriften |
| Explosiebescherming                      | Class I, Div. 2 (US)                                                     |
| LABS-conformiteit                        | VDMA24364-zone III                                                       |
| Lagertemperatuur                         | -30 °C...80 °C                                                           |
| Relatieve luchtvochtigheid               | 5 - 85 %<br>Niet condenserend                                            |
| Beschermingsklasse                       | IP20                                                                     |
| Informatie over beschermingsklasse       | conform IEC 60529                                                        |
| Omgevingstemperatuur                     | -20 °C...55 °C                                                           |
| Productgewicht                           | 350 g                                                                    |
| Veldbusinterface, aansluittechniek       | Bus                                                                      |
| Bevestigingstype                         | Met DIN-rail                                                             |
| Materiaal-informatie                     | RoHS conform                                                             |